

LORENZETTI



DESCRIPCION TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESISTENCIA SIN CARRETEL – VERSION 3 TEMPERATURAS
MATERIA PRIMA UTILIZADA	ALEACIÓN DE : Fe/Cr/Al
PROCESO DE FABRICACIÓN	Estampada en una sola pieza tanto resistencia como terminales
USO	CALENTAR AGUA UTILIZADA EN LAS DUCHAS Y GRIFOS ELECTRICOS : MAXI DUCHA 3T ULTRA / MAXI SHOWER ULTRA / LOREN BELLO ULTRA Y RELAX ULTRA
PESO DEL PRODUCTO APROX.	3 TEMPERATURAS 0,011Kg



DESCRIPCION TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESISTENCIAS COM SOPORTE - PARA DUCHAS ACQUA ULTRA
MATERIA PRIMA UTILIZADA	ALEACIÓN DE : Fe/Cr/Al
PROCESO DE FABRICACIÓN	Estampada en una sola pieza tanto resistencia como terminales , mas soporte
USO	CALENTAR AGUA UTILIZADA EN LAS DUCHAS ACQUA STAR / ACQUA STORM / ACQUA WAVE / ACQUA JET / ACQUA DUO
PESO DEL PRODUCTO APROX.	127Voltios 0,0226 Kg - 220Voltios 0,01752 kg



NOMBRE DEL PRODUCTO	RESISTENCIA SIN CARRETEL – VERSION 4 TEMPERATURAS
MATERIA PRIMA UTILIZADA	ALEACIÓN DE : Fe/Cr/Al
PROCESO DE FABRICACIÓN	Estampada en una sola pieza tanto resistencia como terminales
USO	CALENTAR AGUA UTILIZADA EN LAS DUCHAS Y GRIFOS ELECTRICOS : BELLA DUCHA ULTRA / GRIFO LOREN EASY ULTRA
PESO DEL PRODUCTO APROX.	4 TEMPERATURAS 0,0125Kg



3 TEMPERATURAS

4 TEMPERATURAS

DESCRIPCION TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESISTENCIAS SIN CARRETEL
MATERIA PRIMA UTILIZADA	ALEACIÓN DE : Fe/Cr/Al
PROCESO DE FABRICACIÓN	ENROLLAR EL ALAMBRE DE FORMA ESPIRAL DE ACUERDO COM CADA MEDIDA DE VOLTAJE Y WATAJE , APLICAR EL TERMINAR QUE IRA EN LOS CONTACTO DE LA DUCHA O GRIFO
USO	CALENTAR AGUA UTILIZADA EN LAS DUCHAS Y GRIFOS ELECTRICOS : MAXI DUCHA / MAXI SHOWER/ TRADIÇÃO/ JET 4-T / RELAX/ LORENDUCHA/ GRIFO VERSATIL/CLEAN/MAXI GRIFO
PESO DEL PRODUCTO APROX.	3 TEMPERATURAS 127Voltios 0,0132G - 220Voltios 0,01106kg
	4 TEMPERATURAS 127Voltios 0,02261g - 220 Voltios 0,01954kg



DESCRIPCION TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESISTENCIAS COM CARRETEL SOPORTE
MATERIA PRIMA UTILIZADA	ALEACIÓN DE : Fe/Cr/Al
PROCESO DE FABRICACIÓN	ENROLLAR EL ALAMBRE DE FORMA ESPIRAL DE ACUERDO COM CADA MEDIDA DE VOLTAJE Y WATAJE , APLICAR EL TERMINAR QUE IRA EN LOS CONTACTO DE LA DUCHA O GRIFO
USO	CALENTAR AGUA UTILIZADA EN LAS DUCHAS : CALENTADOR VERSATIL Y DUCHA HIGIENICA
PESO DEL PRODUCTO APROX.	127 o 220 Voltios 0,043kG



DESCRIPCION TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESISTENCIAS COM CARRETEL SOPORTE
MATERIA PRIMA UTILIZADA	ALEACIÓN DE : Fe/Cr/Al
PROCESO DE FABRICACIÓN	ENROLLAR EL ALAMBRE DE FORMA ESPIRAL DE ACUERDO COM CADA MEDIDA DE VOLTAJE Y WATAJE , APLICAR EL TERMINAR QUE IRA EN LOS CONTACTO DE LA DUCHA O GRIFO
USO	CALENTAR AGUA UTILIZADA EN LAS DUCHAS : TOP JET - ADVANCED
PESO DEL PRODUCTO APROX.	127 o 220 Voltios 0,046kG



DESCRIPCION TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	RESISTENCIAS COM CARRETEL SOPORTE
MATERIA PRIMA UTILIZADA	ALEACIÓN DE : Fe/Cr/Al
PROCESO DE FABRICACIÓN	ENROLLAR EL ALAMBRE DE FORMA ESPIRAL DE ACUERDO COM CADA MEDIDA DE VOLTAJE Y WATAJE , APLICAR EL TERMINAR QUE IRA EN LOS CONTACTO DE LA DUCHA O GRIFO
USO	CALENTAR AGUA UTILIZADA EN LAS DUCHAS : MAXI DUCHA 4-T / FASHION
PESO DEL PRODUCTO APROX.	127 o 220 Voltios 0,022kG